

KDT 21-22 - Kabeltülle



3063316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063316>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 21-22 mm.

Produktbeschreibung

Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme vorkonfektionierter Kabel und Leitungen von 21 mm ... 22 mm Durchmesser, einsetzbar in den KEL-Dichtrahmen: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugentlastung gemäß DIN EN 50262.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3063316
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7CCX
GTIN	4046356301091
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,08 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,08 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabeltülle
Anzahl der Leitungen	1

Materialangaben

Material	Elastomere
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	21 mm ... 22 mm
--------------------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

KDT 21-22 - Kabeltülle

3063316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063316>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
-------------	----------

KDT 21-22 - Kabeltülle

3063316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063316>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	
---	--

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de