

FIP-3/2 SERVICE - Unterbrechungsstecker



3069920

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3069920>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Unterbrechungsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: rot



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3069920
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE6113
GTIN	4055626136875
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,26 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,3 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Stecker
Polzahl	2
Rastermaß	8,2 mm

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
------------------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Prüfstoßspannung	5 kV

Anschlussdaten

Nennstrom	20 A
Belastungsstrom maximal	20 A
Nennspannung	400 V

Maße

Breite	16,3 mm
Höhe	53,4 mm
Rastermaß	8,2 mm

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

FIP-3/2 SERVICE - Unterbrechungsstecker

3069920

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3069920>



Montageart

Stecken in die Grundleiste

FIP-3/2 SERVICE - Unterbrechungsstecker


3069920

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3069920>



Zeichnungen

Schaltplan



FIP-3/2 SERVICE - Unterbrechungsstecker



3069920

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3069920>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC004591
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FIP-3/2 SERVICE - Unterbrechungsstecker



3069920

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3069920>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de