AI-TWIN SORTI BOX GY - Sortimentkasten

3202999

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202999

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Sortibox, bestückt mit TWIN-Aderendhülsen nach DIN 46228-4, 20 Stck. AI-TWIN 2x4-12 GY je 10 Stck. AI-TWIN 2x6-14 YE, AI-TWIN 2x10-14 RD

Ihre Vorteile

- Die farbliche Kennung und der Klarsichtdeckel erleichtern den schnellen Zugriff auf die gewünschten Aderendhülsen
- Die praktischen Sortimentboxen bringen Ordnung in die Werkstatt
- Mit dem integrierten Euro-Clip können sie z. B. an Lochplattenwänden platzsparend aufgehängt werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3202999
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3416
GTIN	4017918947125
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	100,42 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100,42 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Set besteht aus

AI-TWIN 2X 4 -12 GY - Aderendhülse

3201000

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3201000

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 23 mm, Farbe: grau

AI-TWIN 2X 6 -14 YE - Aderendhülse

3201013

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3201013

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 14 mm, Hülsenlänge: 25 mm, Farbe: gelb

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Aderendhülse

3201026

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3201026

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 14 mm, Hülsenlänge: 26 mm, Farbe: rot

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sortimentkasten

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	CU-DHP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Beschichtung	galvanisch verzinnt
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400218
ECLASS-15.0	27400218

ETIM

ETIM 9.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de