

# C-FC 6/M5 - Gabelkabelschuh

3240149

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240149>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gabelkabelschuh, unisoliert, 2,6 - 6 mm<sup>2</sup>, M5



## Ihre Vorteile

- Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
- Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet

## Kaufmännische Daten


Artikelnummer	3240149
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3442
GTIN	4046356453660
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,424 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,424 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Design nach DIN 46234
	Hartgelötet
	Galvanisch verzinkt

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	9 mm
Hülsenlänge	19,5 mm
Länge Isolierstoffhülse	6,5 mm
Abisolierlänge maximal	9 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	8 mm
Materialstärke min.	1 mm
Innenmaß Isolierkragen	3,6 mm

### Innenmaß

Innendurchmesser	5,3 mm
------------------	--------

### Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Beschichtung	verzinkt
Inhaltsstoffe	halogenfrei

### Mechanische Eigenschaften

#### Technische Daten

Hülsenlänge	19,5 mm
-------------	---------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

### Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	DIN 46234
------------------	-----------


# C-FC 6/M5 - Gabelkabelschuh

3240149

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240149>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



# C-FC 6/M5 - Gabelkabelschuh



3240149

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240149>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-FC 6/M5 - Gabelkabelschuh



3240149

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240149>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)