

C-SCF 6/6,3X0,8 - Verbinder

3240160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240160>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Flachsteckhülse, unisoliert, 4 ... 6 mm², 6,3 x 0,8

Ihre Vorteile

- Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder
- Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinnem Messing

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240160
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3452
GTIN	4046356453776
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,965 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,946 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CZ

C-SCF 6/6,3X0,8 - Verbinder

3240160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240160>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Gefertigt nach DIN 46247
	Crimpbereich mit Einprägung
	Galvanisch verzinkt

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,3 mm
Hülsenlänge	19,2 mm
Abisolierlänge maximal	9 mm
Materialstärke min.	0,4 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Messing
Beschichtung	verzinkt
Isolierstoff	nicht zutreffend
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	19,2 mm
-------------	---------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

C-SCF 6/6,3X0,8 - Verbinder

3240160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240160>



Zeichnungen

Maßzeichnung



C-SCF 6/6,3X0,8 - Verbinder

3240160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240160>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400212
ECLASS-15.0	27400212

ETIM

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCF 6/6,3X0,8 - Verbinder

3240160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240160>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de