

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder



3240529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240529>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachsteckverteiler, isoliert, rot, 0,5 - 1,5 mm², für Stecker und Hülse 6,3 x 0,8 mm



Ihre Vorteile

- Hartgelötete Quetschzone für maximale Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den CRIMPFOX RCI... Zangen
- Einfache und sichere Leitereinführung mit 'EASY ENTRY'
- Halogenfreiheit
- Elektrolytisch verzinkt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240529
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3451
GTIN	4046356527996
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,403 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,403 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder

3240529


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240529>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Halogenfrei
	Mit „Easy Entry“ (konischer Einführbereich)
	Hartgelötet
	PA isoliert
	Galvanisch verzinkt
	Temperaturbereich -20 °C ... +105 °C
	Brennbarkeitsklasse V2 nach UL 94

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,3 mm
Hülsenlänge	22,5 mm
Länge Isolierstoffhülse	10,5 mm
Abisolierlänge maximal	7 mm
Materialstärke min.	0,4 mm
Innenmaß Isolierkragen	41 mm

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	Messing
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	elektrolytisch verzinkt
Isolierstoff	PA
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	22,5 mm
-------------	---------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
Dauertemperatur	105 °C
Kurzzeittemperatur	120 °C

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder


3240529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240529>



Zeichnungen

Maßzeichnung



C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder



3240529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240529>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder



3240529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240529>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de