

C-FC 1,5/M3,5 - Gabelkabelschuh



3240138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240138>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gabelkabelschuh, unisoliert, 0,5 - 1 mm², M3,5

Ihre Vorteile

- Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leitereauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
- Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240138
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3442
GTIN	4046356453554
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,551 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,551 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-FC 1,5/M3,5 - Gabelkabelschuh

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240138>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Design nach DIN 46234
	Hartgelötet
	Galvanisch verzinkt

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,2 mm
Hülsenlänge	16 mm
Länge Isolierstoffhülse	4,5 mm
Abisolierlänge maximal	7 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	7,2 mm
Materialstärke min.	0,75 mm
Innenmaß Isolierkragen	1,9 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	3,7 mm
------------------	--------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Beschichtung	verzinkt
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	16 mm
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	DIN 46234
------------------	-----------

C-FC 1,5/M3,5 - Gabelkabelschuh


3240138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240138>



Zeichnungen

Maßzeichnung



C-FC 1,5/M3,5 - Gabelkabelschuh

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240138>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FC 1,5/M3,5 - Gabelkabelschuh

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240138>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de