WT-STEEL SH 4,6X259 - Kabelbinder

3240822

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240822

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 316), auch für aggressivste Umgebungsverhältnisse (u.a. Salzwasser) geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240822
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7132
GTIN	4046356705707
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,222 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,098 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	GB

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelbinder
Zugfestigkeit GRP	890 N

Maße

Breite	4,6 mm
Länge	259 mm
Materialstärke max.	0,25 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Edelstahl 1.4401 / AISI 316
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 69,00 mm
Zugfestigkeit	890 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-80 °C ... 538 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-80 °C ... 538 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Montage

Montageart	unlösbar

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240822

cULus Listed
Zulassungs-ID: E328576

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 9.0	EC000046

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de