

WP-BASE HF 37 - Schlauchschelle



3240972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240972>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schlauchschelle, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: schwarz/silberfarben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240972
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356710909
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,02 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,442 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

WP-BASE HF 37 - Schlauchschelle



3240972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240972>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Maße

Durchmesser	36 mm
Bohrlochdurchmesser	6,5 mm

Materialangaben

Material	Stahl, verzinkt
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

WP-BASE HF 37 - Schlauchschelle



3240972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240972>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430315
ECLASS-15.0	27430315

ETIM

ETIM 9.0	EC000799
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--