

# WP-BASE HF 22 - Schlauchschelle



3240970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240970>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schlauchschelle, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: schwarz/silberfarben



## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 3240970                 |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | AF7DSA                  |
| GTIN                                     | 4046356710886           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,9 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,3 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 39174000                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Montagematerial |
|------------|-----------------|

### Maße

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Durchmesser         | 22 mm  |
| Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |

### Materialangaben

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Material      | Stahl, verzinkt |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei     |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------|-------------------|

### Montage

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Schraubmontage |
|------------|----------------|

# WP-BASE HF 22 - Schlauchschelle



3240970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240970>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430315 |
| ECLASS-13.0 | 27430315 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000799 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|