

# WP-OR M10 - Dichtring

3241187

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241187>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Dichtring, für Gewinde M10, Farbe: schwarz



## Ihre Vorteile

- Die O-Ringe aus Perbunan ermöglichen durch ihre Eigenschaften wie Beständigkeit gegen Öl und die Abdichtung gegen Wasser und Staub ein großes Einsatzspektrum

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241187
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356785938
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,119 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,116 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	DE

# WP-OR M10 - Dichtring

3241187

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241187>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Gewindeart	M10

### Maße

Höhe	1,5 mm
Gewindeart Anschlussseite	M10

### Innenmaß

Innendurchmesser	8 mm
------------------	------

### Materialangaben

Material	Perbunan
----------	----------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

### ETIM

ETIM 9.0	EC001181
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# WP-OR M10 - Dichtring



3241187

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241187>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)