

WP-CN PA M40 BK - Gegenmutter



3241237

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241237>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gegenmutter, für Gewinde M40, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Die Gegenmuttern aus Polyamid werden zum Kontern von Schutzschlauchverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde verwendet.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241237
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356868174
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,514 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,514 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

WP-CN PA M40 BK - Gegenmutter



3241237

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241237>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Gewindeart	M40

Maße

Höhe	7 mm
Gewindeart Anschlussseite	M40

Materialangaben

Material	Polyamid glasfaserverstärkt
----------	-----------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

WP-CN PA M40 BK - Gegenmutter



3241237

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241237>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

WP-CN PA M40 BK - Gegenmutter



3241237

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241237>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de