

BMKD 20X 8 YE - Etikettenbogen für Matrixdrucker



5031692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031692>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Etikettenbogen für Matrixdrucker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Matrixdrucker, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5031692
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2414
GTIN	4017918095529
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	712,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,09 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	BE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gerätemarker unbeschriftet
Beschriftung	
Anzahl der Einzelschilder	10000
Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Polyester
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Maße


Breite	20,00 mm
Höhe	8,00 mm
Tiefe	0,23 mm

Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



5031692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031692>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

5031692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031692>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de