

5060935

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6,15 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5060935
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2112
GTIN	4017918096168
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,357 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,357 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE



5060935

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
Artikeleigenschaften	
Produkttyp	Klemmenmarker
Rastermaß	6,2 mm
Beschriftung	
Anzahl der Einzelschilder	1000
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	100

Maße

Breite	6,15 mm
Höhe	10,50 mm
Tiefe	4,20 mm
Rastermaß	6,2 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit DIN EN 61010-1 (VDE	0411-1)
--	---------

Montage


-	
Montageart	verrasten



5060935

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935

Zeichnungen





5060935

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935

Klassifikationen

ECLASS

	ECLASS-13.0	27281101
	ECLASS-15.0	27281101
ΕΊ	ТМ	
	ETIM 9.0	EC000761
U	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	39131500



5060935

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
EU REACH SVHC	
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 $\ @$ - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de