

# WP-GR HF CTA M25 BK - Schutzschlauchverschraubung



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241221>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Wellrohradapter, mit Innengewinde, zum Anschluss von Wellrohren an HEAVYCON-EVO-M25-Kunststoffverschraubungen oder ADVANCE-M25-Kunststoffgehäuse, gerade, schwarz, IP66.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241221
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356860833
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21,65 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,324 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# WP-GR HF CTA M25 BK - Schutzschlauchverschraubung



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241221>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauchverschraubung
Anwendung	Kabelverschraubung
Gewindeart	metrisch

### Materialangaben

Material	PA 6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Verschraubung	PA
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

### Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C

### Montage

Montagehinweis	Der Wellrohradapter wird anstelle der Überwurfmutter in die Verschraubung eingesetzt. Hierdurch können Wellrohre verwendet werden.
----------------	--

# WP-GR HF CTA M25 BK - Schutzschlauchverschraubung



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241221>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# WP-GR HF CTA M25 BK - Schutzschlauchverschraubung



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241221>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)