

PMH 1:SYMBOLE L3 - Manguito de identificación de conductores



0800488:L3

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800488:L3>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con el símbolo: Símbolos, adecuado para diámetro de 1,9 ... 3,8 mm, amarillo, clase de montaje: deslizamiento

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 0800488:L3 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Clave de venta | BG222B |
| Clave de producto | BG222B |
| GTIN | 4017918489847 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,143 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,143 g |
| Número de tarifa arancelaria | 49119900 |
| País de origen | PL |

PMH 1:SYMBOLE L3 - Manguito de identificación de conductores



0800488:L3

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800488:L3>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Rotulación

| | |
|-----------|----------|
| Impresión | Símbolos |
|-----------|----------|

Dimensiones

| | |
|----------|---------|
| Anchura | 3,2 mm |
| Longitud | 4,50 mm |

Dimensiones exteriores

| | |
|-------------------|-------------------|
| Diámetro exterior | 1,9 mm ... 3,8 mm |
|-------------------|-------------------|

Campo de texto

| | |
|----------------------------|---------|
| Anchura del campo de texto | 3,20 mm |
| Altura del campo de texto | 2,60 mm |

Datos del material

| | |
|-------------------------------------|--|
| Color | amarillo |
| Material | Etilvinilacetato (EVA) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |

Normas y especificaciones

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

Montaje

| | |
|-----------------|---------------|
| Tipo de montaje | deslizamiento |
|-----------------|---------------|

PMH 1:SYMBOLE L3 - Manguito de identificación de conductores



0800488:L3

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800488:L3>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

PMH 1:SYMBOLE L3 - Manguito de identificación de conductores



0800488:L3

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800488:L3>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es