

PMH 3:UNBEDRUCKT - Manguito de identificación de conductores



0800530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800530>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguito de identificación de conductores, amarillo, sin rotular, rango de diámetro de cable: 5 ... 9 mm: sin impresión, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 2,6 mm, anchura del campo de texto: 4,2 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0800530
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BG221B
Clave de producto	BG221B
GTIN	4017918006099
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,56 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,56 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

PMH 3:UNBEDRUCKT - Manguito de identificación de conductores



0800530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800530>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de conductores rotulado
------------------	----------------------------------

Rotulación

Impresión	sin impresión
-----------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	deslizamiento
-----------------	---------------

Datos del material

Color	amarillo (RAL 1018)
Material	Etilvinilacetato (EVA)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-45 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	> 10 °C

Dimensiones

Anchura	4,2 mm
Altura	9,5 mm
Longitud	6,6 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	5 mm ... 9 mm
-------------------	---------------

Campo de texto

Anchura del campo de texto	4,2 mm
Altura del campo de texto	2,6 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

PMH 3:UNBEDRUCKT - Manguito de identificación de conductores



0800530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800530>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

PMH 3:UNBEDRUCKT - Manguito de identificación de conductores



0800530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es