

# PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba



0303419

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0303419>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: incoloro

## Sus ventajas

- El conector hembra de pruebas PSBJ... se utiliza en lugar del tornillo de puente normal y asegura la toma de tensión en un grupo de bornes puenteado
- En casos especiales de aplicación, en la zona de alimentación de energía se desviarán los conectores hembra de prueba

## Datos comerciales

Código de artículo	0303419
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
GTIN	4017918000523
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,48 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,48 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

# PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0303419>

## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector hembra de pruebas
Número de polos	1

### Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6 mm
Altura	6 mm
Diámetro de vástago	4,1 mm

### Datos del material

Color	incoloro
Material	Latón
Material aislante	PA
Material contacto	PE-LD, latón plateado

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

# PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0303419>

## Dibujos



# PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba



0303419

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0303419>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

# PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba



0303419

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0303419>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)