

UCT-EM (10X8) TQ - Rótulo para encajar



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801486>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Rótulo para encajar, Estera, color turquesa, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 36

Datos comerciales

Código de artículo	0801486
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2418
Clave de producto	BG2418
GTIN	4046356673365
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,96 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

UCT-EM (10X8) TQ - Rótulo para encajar



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801486>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Gerätemarker
Rotulación	
Número de índices individuales	36
Número de etiquetas individuales por línea	6

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Color	color turquesa
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
---------------------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	10 mm
Longitud	8 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

UCT-EM (10X8) TQ - Rótulo para encajar

0801486

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801486>



Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131504
-------------	----------

UCT-EM (10X8) TQ - Rótulo para encajar



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801486>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es