

EMLPR (26,5X14,5) - Protección contra contactos accidentales



0800546

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800546>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Protección contra contactos accidentales, hoja, transparente, sin rotular, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 51



Sus ventajas

- Gran resistencia mecánica y química
- Protección contra contacto muy gruesa pero flexible y transparente
- Adecuado para uso permanente en exterior
- Se adhiere o se encaja para proteger rotulaciones de CARRIER ...

Datos comerciales

Código de artículo	0800546
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2414
Clave de producto	BG2414
GTIN	4046356612531
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,43 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,43 g
Número de tarifa arancelaria	39191080
País de origen	US

EMLPR (26,5X14,5) - Protección contra contactos accidentales



0800546

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800546>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
------------------	----------

Rotulación

Número de índices individuales	51
Número de etiquetas individuales por línea	3

Dimensiones

Anchura	26,5 mm
Longitud	14,5 mm

Datos del material

Grosor de lámina	210 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	transparente
Material	PUR
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	4000 h

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN 50018:2013-05 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Nivel climático	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	18 ... 26 °C / 60 % de humedad relativa.
Período de conservación	12 meses

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

EMLPR (26,5X14,5) - Protección contra contactos accidentales



0800546

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800546>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC002113
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLPR (26,5X14,5) - Protección contra contactos accidentales



0800546

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800546>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es