

# PMH 4:ZAHLEN 6 - Manguito de identificación de conductores



0800585:0006

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800585:0006>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con el número: Números, adecuado para diámetro de 8,5 ... 12,0 mm, amarillo, clase de montaje: deslizamiento

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0800585:0006  |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG222B        |
| Clave de producto                         | BG222B        |
| GTIN                                      | 4017918491628 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 770 MGM       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 720 MGM       |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900      |
| País de origen                            | PL            |

# PMH 4:ZAHLEN 6 - Manguito de identificación de conductores



0800585:0006

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800585:0006>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Tipo de producto | Marcador de conductores rotulado |
| Rotulación       |                                  |
| Impresión        | Números                          |

### Montaje

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo de montaje | deslizamiento |
|-----------------|---------------|

### Datos del material

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Color                               | amarillo (RAL 1018)                        |
| Material                            | Etilvinilacetato (EVA)                     |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                                         |
| Sustancias contenidas               | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |

### Dimensiones

|          |          |
|----------|----------|
| Anchura  | 6,2 mm   |
| Altura   | 16,5 mm  |
| Longitud | 11,00 mm |

#### Dimensiones exteriores

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Diámetro exterior | 8,5 mm ... 12 mm |
|-------------------|------------------|

#### Campo de texto

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Anchura del campo de texto | 6,20 mm |
| Altura del campo de texto  | 4,00 mm |

### Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

# PMH 4:ZAHLEN 6 - Manguito de identificación de conductores



0800585:0006

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800585:0006>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)