

CES-LTPG-GY - Pasacables ciego



0801716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801716>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pasacables ciego , grande, número de conductores: 0, tipo: Boquilla ciega, cerrado, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm



Descripción del producto

Los pasacables ciegos no obturan los espacios pasamuros necesarios en el marco obturador CES

Datos comerciales


Código de artículo	0801716
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7CCX
Clave de producto	AF7CCX
GTIN	4046356675178
Peso por unidad (incluido el embalaje)	33,83 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,03 g
Número de tarifa arancelaria	40169997
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasacables
Número de conductores	0

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	19,5 mm
Altura	17 mm
Longitud	29,5 mm

Datos del material

Material	SEBS (sin halógenos)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Parámetros

Margen de estanqueidad del conductor	Pasacables ciego
Tamaño de junta	grande
Versión, Formato	Boquilla ciega
Versión, Junta pasacable	cerrado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54 (Deben tenerse en cuenta las indicaciones de montaje)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (estático)

Montaje

Indicaciones de montaje	IP54: con montaje del marco de obturación vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo).
-------------------------	--

CES-LTPG-GY - Pasacables ciego


0801716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801716>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

CES-LTPG-GY - Pasacables ciego



0801716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801716>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801716>



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

DNV

ID de homologación: TAE00003VJ

CES-LTPG-GY - Pasacables ciego



0801716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801716>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,217 kg CO2e
---------	---------------