

UBE + ES/KMK 3 - Soporte para señalización



1004089

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004089>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización, Para el marcado de los grupos de bornas, para el soporte final E/UK o el terminal E/U, con tiras insertables de rotulación perforadas de 40 x 17 mm, gris, sin rotular, Perforado, clase de montaje: enclavar, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1004089
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG211A
Clave de producto	BG211A
GTIN	4017918011895
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,228 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,57 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	20 mm
Altura	42,8 mm
Profundidad	42,5 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	40 mm
Altura del campo de texto	17 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PA
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

1004089

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004089>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UBE + ES/KMK 3 - Soporte para señalización



1004089

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004089>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es