

# SD-WMS 5 (CH) YE:Y - Manguito de identificación de conductores



0825845:Y

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825845:Y>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguito de identificación de conductores, rotulación con la letra mayúscula: Letras, amarillo, ¡las dimensiones del artículo de sustitución difieren del artículo predecesor!, clase de montaje: ensartar

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0825845:Y     |
| Unidad de embalaje                        | 200 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 200 Unidades  |
| Clave de venta                            | BG222B        |
| Clave de producto                         | BG222B        |
| GTIN                                      | 4046356421027 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,051 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,05 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900      |
| País de origen                            | SE            |

# SD-WMS 5 (CH) YE:Y - Manguito de identificación de conductores



0825845:Y

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825845:Y>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo de producto | Marcadores de conductores |
|------------------|---------------------------|

### Rotulación

|           |        |
|-----------|--------|
| Impresión | Letras |
|-----------|--------|

### Dimensiones

|          |         |
|----------|---------|
| Anchura  | 3,2 mm  |
| Altura   | 5,5 mm  |
| Longitud | 4,20 mm |

### Dimensiones exteriores

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Diámetro exterior | 2,5 mm ... 5 mm |
|-------------------|-----------------|

### Datos del material

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Color    | amarillo              |
| Material | Cloruro de polivinilo |

### Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

### Montaje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de montaje | ensartar |
|-----------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)