

# SD-WMTBS (NU) CC:7 - Material de rotulación



0826527:7

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826527:7>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Manguitos de señalización, rotulación con el número: Dígitos, violeta, clase de montaje: deslizamiento



## Datos comerciales

|   |               |
|---|---------------|
| Código de artículo                        | 0826527:7     |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BG2322        |
| Clave de producto                         | BG2322        |
| GTIN                                      | 4046356415002 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,145 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,145 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900      |
| País de origen                            | SE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo de producto | Marcadores de conductores |
|------------------|---------------------------|

### Rotulación

|           |         |
|-----------|---------|
| Impresión | Dígitos |
|-----------|---------|

### Dimensiones

|          |          |
|----------|----------|
| Anchura  | 4,3 mm   |
| Longitud | 11,30 mm |

### Dimensiones exteriores

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Diámetro exterior | 10 mm ... 136 mm |
|-------------------|------------------|

### Campo de texto

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Anchura del campo de texto | 4,30 mm |
| Altura del campo de texto  | 2,60 mm |

### Datos del material

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Color                               | violeta (RAL 4005)             |
| Material                            | Cloruro de polivinilo          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                             |
| Sustancias contenidas               | no contiene silicona ni cadmio |

### Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

### Montaje

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo de montaje | deslizamiento |
|-----------------|---------------|

# SD-WMTBS (NU) CC:7 - Material de rotulación



0826527:7

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826527:7>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)