

CRIMPFOX DUO 10 SET - Set de herramientas



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1044971>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de corte, pelado y crimpado, embalado en un estuche para herramientas, formado por: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Descripción del producto

Juego de herramientas, equipado

Sus ventajas

- A partir de la amplia oferta de herramientas profesionales le hemos preparado unos atractivos juegos de herramientas
- Sets de herramientas universales, con WIREFOX 10 y herramientas CRIMPFOX-DUO de TOOL fox
- Muy adecuados para punteras TWIN
- Maletines robustos y resistentes

Datos comerciales

Código de artículo	1044971
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3521
Clave de producto	BH3521
GTIN	4055626622859
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.056,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.056,1 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	SE

CRIMPFOX DUO 10 SET - Set de herramientas



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1044971>

El set consta de

CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1031721>



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín.: 0,14 mm², sección máx.: 10 mm², para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, prensado: Engaste trapezoidal, peso 305 g, negro/verde

WIREFOX 10 - Pelacables

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212150>



Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

CRIMPFOX DUO 10 SET - Set de herramientas



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1044971>

AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202960>



Caja de surtido, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 50 unidades. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 uds. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

AI-TWIN SORTI BOX BU - Caja de surtido

3202986

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202986>



Caja de surtido, equipada con punteras TWIN según DIN 46228-4, 50 unidades AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 unidades AI-TWIN 2x2,5-10 BU

CRIMPFOX DUO 10 SET - Set de herramientas

1044971

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1044971>



TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Maletín de herramientas, sin equipar

1212423

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212423>



Estuche de herramientas, sin equipar

CRIMPFOX DUO 10 SET - Set de herramientas



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1044971>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de herramientas
Tipo de embalaje	Bolsa
Prensado	Engaste trapezoidal

Propiedades eléctricas

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F
---------	--

Dimensiones

Anchura	65 mm
Altura	315 mm
Longitud	165 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

CRIMPFOX DUO 10 SET - Set de herramientas



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1044971>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 10 SET - Set de herramientas



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1044971>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es