

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Marcador para
bornes

1053014:0071
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1053014:0071>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 71 ... 80, blanco, para ancho de borne: 10,2 mm, clase de montaje: enclavar

Datos comerciales

Código de artículo	1053014:0071
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2122
Clave de producto	BG2122
GTIN	4017918194567
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,46 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,46 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	DE

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Marcador para bornes



1053014:0071

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1053014:0071>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes rotulado
Paso	10,2 mm
Ejecución	alto

Rotulación

Impresión	71 ... 80
-----------	-----------

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Dimensiones

Paso	10,2 mm
------	---------

Campo de texto

Anchura del campo de texto	10,15 mm
Altura del campo de texto	10,50 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Marcador para bornes



1053014:0071

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1053014:0071>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es