

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Juego de tenazas para engastar



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200102>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm² hasta 2,5 mm² equipada con bloqueo forzado, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce, con tres cargadores, incluida una tira de punteras de 0,5 mm² ... cada una 2,5 mm², embalada en maletín de plástico robusto

Sus ventajas

- Robusta y duradera mediante el uso de plásticos resistentes y metales bonificados
- Pinza de crimpado multifuncional para procesar bandas de manguitos según DIN 46228-4
- El bloqueo forzoso integrado garantiza un prensado con un nivel de calidad permanentemente alto
- Hasta un 30 % de ahorro de tiempo, puesto que los pasos de proceso necesarios para la confección de cables solo pueden ejecutarse con una herramienta
- Los desarrollos de proceso visualizados directamente en la pinza facilitan el manejo

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 1200102 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | BH3511 |
| Clave de producto | BH3511 |
| GTIN | 4055626042398 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 735,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 727,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82032000 |
| País de origen | DE |

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Juego de tenazas para engastar



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200102>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Set de herramientas |
| Tipo de embalaje | Maletín |
| Prensado | Engaste Indent |
| Sección mín. | 0,5 mm ² |
| Sección máx. | 2,5 mm ² |
| AWG mín. | 20 |
| AWG máx. | 14 |

Datos de conexión

| | |
|-------------------------------|---|
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |

Dimensiones

| | |
|----------|---------|
| Anchura | 31,5 mm |
| Altura | 100 mm |
| Longitud | 180 mm |

Datos del material

| | |
|-------|-------|
| Color | negro |
|-------|-------|

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Juego de tenazas para engastar



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200102>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200102>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Juego de tenazas para engastar



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200102>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000149 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Juego de tenazas para engastar



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200102>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es