

USA 10/4,6 - Adaptadores de carriles




1202713

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202713>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptadores de carriles, para tornillos M5, profundidad: 7,2 mm, anchura: 10 mm, altura: 42,6 mm, diámetro: 4,8 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje insertado



Sus ventajas

- Los adaptadores universales se utilizan para la fijación y el alojamiento de aparatos de conmutación eléctricos o electrónicos
- Sirven para montar componentes o carriles simétricos con aislamiento de protección

Datos comerciales

Código de artículo	1202713
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	BE7114
Clave de producto	BE7114
GTIN	4017918018009
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,812 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

1202713


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202713>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
------------------	---------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	10 mm
Altura	42,6 mm
Profundidad	7,2 mm
Diámetro	4,8 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Recubrimiento	sin recubrimiento

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %


Montaje

Tipo de montaje	Montaje insertado
-----------------	-------------------

1202713

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202713>

Dibujos



USA 10/4,6 - Adaptadores de carriles



1202713

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202713>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USA 10/4,6 - Adaptadores de carriles



1202713

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202713>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es