

PPS BASIC I/M - Herramienta de corte



1207585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207585>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cortador de perfiles, para cortar carriles simétricos normalizados, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 y barras colectoras del neutro NLS-CU 3/10, con guía de medición pulgadas/metros

Sus ventajas

- Corte a medida sin rebabas ni virutas
- Corte con menor fuerza y sin dañar las articulaciones gracias a un óptimo factor de multiplicación de la palanca
- Ajuste rápido y cómodo de la longitud de corte mediante un tope
- Cortes precisos y uniformes

Datos comerciales

Código de artículo	1207585
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3115
Clave de producto	BH3115
Página del catálogo	Página 400 (C-3-2019)
GTIN	4017918895228
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9.500 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9.393 g
Número de tarifa arancelaria	82034000
País de origen	DE

PPS BASIC I/M - Herramienta de corte



1207585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207585>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cortador de perfiles
Aplicación	Carriles DIN para NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 y NLS-CU 3/10
Ejecución	Pulgadas/milímetros
Característica del producto	Guía de medición métrica/en pulgadas de 1 m con tope final
	Diseño robusto
	Corte sin rebabas ni virutas
	Para montaje en mesa (orificios para tornillos disponibles)

Dimensiones

Anchura	150 mm
Altura	180 mm
Longitud	60 mm
Longitud regla graduada	1000 mm
Longitud palanca manual	610 mm
Grosor de material máx.	1,5 mm

Datos del material

Color	multicolor
Material	Acero

PPS BASIC I/M - Herramienta de corte



1207585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207585>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043714
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1207585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207585>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es