CRIMPFOX-M - Tenaza de crimpado

1212072

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212072

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los más diversos tipos de contactos

Sus ventajas

- Sus numerosos insertos la convierten en una herramienta universal para todos los usos que permite ahorrar espacio
- Las pinzas de engarzar CRIMPFOX-M destacan por el cambio rápido y sin herramientas de los insertos de engarce

Datos comerciales

Código de artículo	1212072
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH313A
Clave de producto	BH313A
GTIN	4046356452519
Peso por unidad (incluido el embalaje)	498,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	498 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	universal
Característica del producto	Pinzas básicas compactas para tareas de servicio técnico
	Para alojar diversas matrices
	Proceso de crimpado en paralelo
	Cambio de matrices sin herramientas
	Cierre a presión desbloqueable sin herramientas
	Ojal de fijación para correa de seguridad

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,1 mm² ... 50 mm²

Dimensiones

Anchura	64 mm
Altura	31 mm
Longitud	234 mm

Datos del material

Color	negro

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212072

EAC
ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es