

CRIMPFOX-RC 25 - Tenaza de crimpado



1212065

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212065>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas para prensar, para terminales de cable sin aislar, 10 ... 25 mm², engaste Indent

Sus ventajas

- CRIMPFOX-RC 10 y ...RCT 25-1 completan la gama de tenazas para prensar terminales de cable no aislados y terminales de cable en tubo aislados
- Todas las pinzas de este diseño reducen el esfuerzo de compresión en un 25 %

Datos comerciales

Código de artículo	1212065
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3133
Clave de producto	BH3133
GTIN	4046356454056
Peso por unidad (incluido el embalaje)	666,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	666,9 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-RC 25 - Tenaza de crimpado



1212065

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212065>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste Indent
Característica del producto	Indentcrimp
	Fuerza de accionamiento hasta un 25 % menor

Punto de engaste 1

Sección máx.	10 mm ²
AWG máx.	8

Punto de engaste 2

Sección máx.	16 mm ²
AWG máx.	6

Punto de engaste 3

Sección máx.	25 mm ²
AWG máx.	4

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	10 mm ² ... 25 mm ²
Gama de secciones AWG	8 ... 4

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	68 mm
Longitud	256 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-RC 25 - Tenaza de crimpado



1212065

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212065>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212065>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 25 - Tenaza de crimpado



1212065

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212065>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RC 25 - Tenaza de crimpado



1212065

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212065>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es