

CRIMPFOX-CX 6,48 - Tenaza de crimpado



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212095>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas para prensar, para conector enchufable coaxial, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm, engaste HEX

Sus ventajas

- Entrada de conductores lateral
- Cierre a presión con desbloqueo

Datos comerciales

Código de artículo	1212095
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3138
Clave de producto	BH3138
GTIN	4046356453882
Peso por unidad (incluido el embalaje)	437,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	437,8 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-CX 6,48 - Tenaza de crimpado



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212095>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramienta para engarzar

Prensado

Engaste HEX

Característica del producto

Entrada de conductores lateral

Cierre a presión con desbloqueo

Punto de engaste 1

Ancho de engarzado

5,41 mm

Punto de engaste 2

Ancho de engarzado

6,48 mm

Punto de engaste 3

Ancho de engarzado

1,69 mm

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica

1,69 mm² ... 6,48 mm²

Dimensiones

Anchura

18 mm

Altura

59 mm

Longitud

198 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior

1,69 mm ... 6,48 mm

Datos del material

Color

negro

CRIMPFOX-CX 6,48 - Tenaza de crimpado


1212095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212095>



Dibujos

Dibujo del producto



CRIMPFOX-CX 6,48 - Tenaza de crimpado

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212095>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212095>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 6,48 - Tenaza de crimpado



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212095>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 6,48 - Tenaza de crimpado



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212095>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es