

WIREFOX 16-1 - Pelacables



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212157>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas pelacables, para cables y conductores de 6 mm² ... 16 mm², autoajustable, cualquier longitud de pelado, también apto para cables de un hilo

Sus ventajas

- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 1212157 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | BH3121 |
| Clave de producto | BH3121 |
| GTIN | 4046356454162 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 169 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 165,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82032000 |
| País de origen | DE |

WIREFOX 16-1 - Pelacables



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212157>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto | Pelacables |
| Aplicación | Estándar |
| Característica del producto | Mecanismo de ajuste automático |
| | Cuchilla pelacables sustituible |
| | Cualquier longitud de pelado |

Datos de conexión

Conexión de conductores

| | |
|---------------------------|---|
| Gama de secciones métrica | 6 mm ² ... 16 mm ² (Margen a desaislar) |
| | Zona de corte |
| Gama de secciones AWG | 10 ... 5 (Margen a desaislar) |
| | 16 (Zona de corte) |
| Longitud de pelado | 100 mm |

Dimensiones

| | |
|----------|--------|
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 102 mm |
| Longitud | 166 mm |

Dimensiones exteriores

| | |
|-------------------|---|
| Diámetro exterior | > |
|-------------------|---|

Datos del material

| | |
|-------|-------|
| Color | negro |
|-------|-------|

WIREFOX 16-1 - Pelacables



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212157>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212157>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 16-1 - Pelacables



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212157>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002109 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

WIREFOX 16-1 - Pelacables



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212157>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es