

WIREFOX-MP VDE - Pelacables



1212528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212528>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables multifunción, para pelar cables de 8 a 13 mm, para pelar cables de 0,2 a 10 mm², con completos alicates de corte diagonal, según VDE 1000V CA/1500V CC

Sus ventajas

- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos comerciales

Código de artículo	1212528
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3161
Clave de producto	BH3161
GTIN	4046356589567
Peso por unidad (incluido el embalaje)	247,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	240,5 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
	Aluminio
	Cobre
	Cuerda de piano
Característica del producto	Alicates de corte lateral con zona de pelado adicional
	comprobado por VDE

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,2 mm² ... 10 mm² (Margen a desaislar)
	Zona de corte
Gama de secciones AWG	24 ... 8 (Margen a desaislar)
	Zona de corte
Longitud de pelado	100 mm

Dimensiones

Longitud	190 mm
----------	--------

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	8 mm ... 13 mm
-------------------	----------------

Datos del material

Color	negro
-------	-------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	8 mm ... 13 mm
-----------------------------	----------------

WIREFOX-MP VDE - Pelacables

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212528>



Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212528>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40052526

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212528>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043705
ECLASS-15.0	21043705

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212528>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es