

WIREFOX-D 40 - Pelacables



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212161>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables, para desguarnecer cables de 4,5 mm - 40 mm Ø, grosor de aislamiento hasta 4,5 mm, cuchilla orientable para cortes circulares, longitudinales y en espiral

Sus ventajas

- Gran selección de herramientas de precisión y para desguarnecer
- La herramienta adecuada para cada aplicación

Datos comerciales

Código de artículo	1212161
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3123
Clave de producto	BH3123
GTIN	4046356454452
Peso por unidad (incluido el embalaje)	236 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	200,6 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

WIREFOX-D 40 - Pelacables

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212161>



Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
Característica del producto	Pelado con corte longitudinal, en espiral y redondo
	Cuchilla pelacables sustituible

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	4 mm ² ... 300 mm ²
Gama de secciones AWG	12
Longitud de pelado	≤ 100 mm

Dimensiones

Anchura	37 mm
Altura	30,5 mm
Longitud	167 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	4,5 mm ... 40 mm
Diámetro exterior mín.	4,5 mm
Diámetro exterior máx.	40 mm

Datos del material

Color	multicolor
-------	------------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4,5 mm ... 40 mm
-----------------------------	------------------

WIREFOX-D 40 - Pelacables

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212161>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212161>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D 40 - Pelacables



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212161>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212161>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es