

CF CRIMPHANDY 1,5 - Herramienta de crimpado, eléctrica



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212466>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Máquina pelacables y de crimpado portátil, herramienta de servicio, pieza de recambio (deflector de residuos), herramienta de corte (CUTFOX 12), cinta de punteras

Descripción del producto

Equipo manual móvil, funciona con batería, para el mecanizado de punteras de cinta de 1,5 mm² con extremo funcional, adecuado para conductores de PVC aislados (H07V-K), cortacables CUTFOX 12, deflector de residuos 2, herramienta de servicio para solucionar fallos y una cinta de punteras de 1,5 mm², embalado en un maletín robusto.

Sus ventajas

- Mejores resultados de trabajo permanentes mediante funciones de supervisión automática
- Utilización móvil ilimitada mediante funcionamiento por batería y cargador de repuesto
- La innovación para la construcción de instalaciones de conmutación - el Crimphandy. Con el equipo manual móvil necesita como máximo 2 segundos para el pelado y crimpado de sus conductores, 75 % menos tiempo que antes

Datos comerciales

Código de artículo	1212466
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3233
Clave de producto	BH3233
GTIN	4046356589154
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.883 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.463 g
Número de tarifa arancelaria	84672920
País de origen	DE

CF CRIMPHANDY 1,5 - Herramienta de crimpado, eléctrica



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212466>

El set consta de

CF CRIMPHANDY 1,5 - Herramienta de crimpado, eléctrica

1212466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212466>



Máquina pelacables y de crimpado portátil, herramienta de servicio, pieza de recambio (deflector de residuos), herramienta de corte (CUTFOX 12), cinta de punteras

CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - Herramienta de montaje

1212708

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212708>



Herramienta de servicio, para CF-CRIMPHANDY 1,5, para la eliminación de fallos

CF CRIMPHANDY 1,5 - Herramienta de crimpado, eléctrica

1212466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212466>

CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 - Pieza de recambio

1212844

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212844>

Chapa guía para residuos 2, para CF CRIMPHANDY 1,5



CUTFOX 12 - Herramienta cortacables

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212128>

Cortador de cables, para cobre y aluminio hasta 12 mm de diámetro
(hasta 35 mm²)



CF CRIMPHANDY 1,5 - Herramienta de crimpado, eléctrica



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212466>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Máquina de crimpado
Prensado	Engaste cuadrado
Tipo de hilo	PVC H07V-K
Longitud de introducción mínima	32 mm
Característica del producto	Máquina pelacables y de crimpado portátil
	Cargador integrado
	Sensor capacitivo
	Batería de iones de litio
	Sensor capacitivo

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	60 Hz
Consumo de potencia	20 W

Alimentación

Tensión de alimentación	7,4 V DC
-------------------------	----------

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Longitud de pelado	10,8 mm

Dimensiones

Anchura	43 mm
Altura	70 mm
Longitud	205 mm
Gama de diámetros de conductor	2,4 mm ... 3,1 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CF CRIMPHANDY 1,5 - Herramienta de crimpado, eléctrica



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212466>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF CRIMPHANDY 1,5 - Herramienta de crimpado, eléctrica



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212466>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es