

CRIMPFOX-SR 6-1 - Tenaza de crimpado



1212467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212467>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de engarzar para conector solar MC3, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, con indicador de posición 2,5 ... 6 mm²

Sus ventajas

- Empuñaduras ergonómicas
- Cierre a presión con desbloqueo
- La conversión mecánica optimizada reduce la fuerza aplicada hasta un 25 %
- Engastado de alta calidad duradera
- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes

Datos comerciales

Código de artículo	1212467
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3139
Clave de producto	BH3139
GTIN	4046356526937
Peso por unidad (incluido el embalaje)	679,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	679,4 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-SR 6-1 - Tenaza de crimpado



1212467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212467>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste cuadrado
Característica del producto	Cierre a presión con desbloqueo
	Fuerza de accionamiento hasta un 25 % menor
	Estaciones de matriz señalizadas

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	2,5 mm² ... 6 mm²
Gama de secciones AWG	14 ... 10

Dimensiones

Longitud	256 mm
----------	--------

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-SR 6-1 - Tenaza de crimpado



1212467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212467>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212467>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-SR 6-1 - Tenaza de crimpado



1212467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212467>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-SR 6-1 - Tenaza de crimpado



1212467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212467>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es