

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Acoplamiento RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405183>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Acoplamiento Push-Pull RJ45, IP65, metal, CAT5e, con tapa de protección, color: niquelado



Datos comerciales

Código de artículo	1405183
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOAZ
Clave de producto	ABNOAZ
GTIN	4046356332774
Peso por unidad (incluido el embalaje)	202,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	201,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente asignada	1 A
Corriente nominal I_N	0,5 A
Medio de transmisión	Cobre
Características de transmisión (categoría)	CAT5

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Anchura	29 mm
Altura	42 mm
Longitud	78,4 mm

Datos del material

Color	plata
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metalizado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Acoplamiento RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405183>

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Acoplamiento RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405183>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

1405183

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405183>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es