

WIREFOX-E 16 - Pelacables



1212707

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212707>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables para líneas y conductores de 4 - 16 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Descripción del producto

Cuchillas de desaislar que pueden utilizarse: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB y 1212314 WIREFOX 6SC/SB, repuesto directo: 1212153 WIREFOX 16/SB

Sus ventajas

- Práctico cortador de cable integrado
- Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable
- Herramienta pelacables con cuerpo de pinzas angular ergonómico
- Las pinzas aisladas se distinguen por el mecanismo de ajuste automático para los más variados
aislamientos y diámetro de conducto.

Datos comerciales

Código de artículo	1212707
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3121
Clave de producto	BH3121
GTIN	4046356787826
Peso por unidad (incluido el embalaje)	253 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	253 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

WIREFOX-E 16 - Pelacables



1212707

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212707>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
Característica del producto	Mecanismo de ajuste automático
	Cuchilla pelacables sustituible
	Tope de longitud para ajustar la longitud de pelado
	Tenaza con contorno acodado
	Cortador de cable integrado

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	4 mm² ... 16 mm² (Margen a desaislar)
	1,5 mm² (Zona de corte)
Gama de secciones AWG	12 ... 5 (Margen a desaislar)
	16 (Zona de corte)
Longitud de pelado	2 mm ... 18 mm

Dimensiones

Anchura	20 mm
Altura	90 mm
Longitud	191 mm

Datos del material

Color	negro/verde
-------	-------------

WIREFOX-E 16 - Pelacables

1212707

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212707>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212707>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-E 16 - Pelacables



1212707

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212707>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-E 16 - Pelacables



1212707

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212707>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es