

HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Tapa de protección



1419270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419270>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, para insertos hembra



Datos comerciales

Código de artículo	1419270
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AZC
Clave de producto	AF7AZC
GTIN	4055626160214
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419270>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para el uso en la carcasa empotrada
---------------	-------------------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapa de protección
Tipo de carcasa	Tapa de protección
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Con cordón de sujeción	sí
Existe junta de obturación	sí

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	29,4 mm
Longitud	26,5 mm
Diámetro	25 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Tapa de protección	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa de poliamida)
Material junta	NBR
Material carcasa	PA
Material tapa protectora	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Pin
-----------------	-----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 100 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Tapa de plástico protectora para una protección a corto plazo
-------------------------	---

HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Tapa de protección




1419270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419270>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Tapa de protección



1419270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419270>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419270>

DNV

ID de homologación: TAE000037S

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419270>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419270>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es