

CRIMPFOX DUO 16S SET - Set de herramientas



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1367687>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de corte, pelado y crimpado, embalado en un estuche para herramientas formado por: WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Descripción del producto

Juego de herramientas, equipado

Sus ventajas

- A partir de la amplia oferta de herramientas profesionales le hemos preparado unos atractivos juegos de herramientas

Datos comerciales

Código de artículo	1367687
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3521
Clave de producto	BH3521
GTIN	4063151722128
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.102 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.100 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	DE

CRIMPFOX DUO 16S SET - Set de herramientas



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1367687>

El set consta de

CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202877>



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras con o sin aislamiento, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín. 0,14 mm², sección máx.: 16 mm², para punteras TWIN de hasta 2 x 6 mm², adaptación de la sección automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, compresión: cuadrado

WIREFOX 10 - Pelacables

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212150>



Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

CRIMPFOX DUO 16S SET - Set de herramientas



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1367687>

WIREFOX 16/SB - Cuchilla de repuesto

1212153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212153>



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 16, para líneas y conductores de 4 - 16 mm²

AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202960>



Caja de surtido, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 50 unidades. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 uds. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

CRIMPFOX DUO 16S SET - Set de herramientas



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1367687>

AI SORTI BOX ANT - Caja de surtido

3202973

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202973>



Caja de surtido, equipada con punteras TWIN según DIN 46228-4, 50 unidades AI 4-10 GY, 20 unidades cada una AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 unidades AI 16-12 BU

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Maletín de herramientas, sin equipar

1212423

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212423>



Estuche de herramientas, sin equipar

CRIMPFOX DUO 16S SET - Set de herramientas



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1367687>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de herramientas
Tipo de embalaje	Bolsa
Prensado	Engaste cuadrado

Punto de engaste 1

Sección mín.	16 mm ²
Sección máx.	0,14 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	6

Propiedades eléctricas

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F
---------	--

Dimensiones

Anchura	65 mm
Altura	315 mm
Longitud	165 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

CRIMPFOX DUO 16S SET - Set de herramientas



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1367687>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 16S SET - Set de herramientas



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1367687>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es