

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Marco de montaje para carril DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424337>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco de montaje para carril DIN, diseño: B24, Para insertos de contactos, Marco superior



## Datos comerciales

Código de artículo	1424337
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AHB
Clave de producto	AF7AHB
GTIN	4055626370750
Peso por unidad (incluido el embalaje)	51,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	51,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Marco de montaje para carril DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424337>

## Datos técnicos


### Notas

Generalidades	para insertos de contactos B24, BB48, DD108, HV10 y montura de sujeción B24
Nota sobre seguridad	La protección contra descarga eléctrica debe garantizarla el usuario. El usuario debe comprobar y cumplir la continuidad de la conexión PE. La conexión PE debe estar en el mismo lado.

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco de montaje para carril DIN
Tipo de carcasa	Marco de montaje para carril DIN
Serie	HC-CIF-PL
Construcción	B24
Tapa de protección	no
Prensaestopas Pg	sin

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	42 mm
Altura	61 mm
Longitud	170 mm

### Datos del material

Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Gancho
-----------------	--------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

### Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en un espacio con protección IP
-------------------------	--


# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Marco de montaje para carril DIN

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424337>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Marco de montaje para carril DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424337>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424337>



**cUL Recognized**  
ID de homologación: E118976



**UL Recognized**  
ID de homologación: E118976

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Marco de montaje para carril DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424337>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

### ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424337>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

### EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,362 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)