

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marcador para bornes



1400052:0001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1400052:0001>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira Zack BNB, 10 unidades, seccionable, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 1 ... 10, blanco, para ancho de borne: 7,5 mm, clase de montaje: enchufar

Datos comerciales

Código de artículo	1400052:0001
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2122
Clave de producto	BG2122
GTIN	4017918552626
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,53 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,48 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marcador para bornes



1400052:0001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1400052:0001>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes rotulado
Paso	7,5 mm

Rotulación

Impresión	1 ... 10
-----------	----------

Montaje

Tipo de montaje	enchufar
-----------------	----------

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Dimensiones

Paso	7,5 mm
------	--------

Campo de texto

Anchura del campo de texto	6,00 mm
Altura del campo de texto	4,00 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marcador para bornes



1400052:0001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1400052:0001>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es