

HC-STA-B48-HHFS-1STM40-EM-AL - Carcasa



1424861

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424861>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea B48, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x M40, altura: 107,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1424861
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APB
Clave de producto	AF7APB
GTIN	4055626382661
Peso por unidad (incluido el embalaje)	603,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	587 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos


Notas

Generalidades	Esta carcasa se puede combinar con prensaestopas con un ancho entre caras máximo de 58 mm
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B48
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M40
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	90 mm
Altura	107,5 mm
Longitud	132 mm

Datos del material

Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M40
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (NEMA)	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
Resistencia a los golpes	12 (UL 50e)
	IK08

HC-STA-B48-HHFS-1STM40-EM-AL - Carcasa

1424861

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424861>



Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

HC-STA-B48-HHFS-1STM40-EM-AL - Carcasa


1424861

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424861>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-STA-B48-HHFS-1STM40-EM-AL - Carcasa



1424861

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424861>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424861>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-STA-B48-HHFS-1STM40-EM-AL - Carcasa



1424861

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424861>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---