

HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Carcasa



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460279>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento HEAVYCON, con bloqueo longitudinal, altura 77,5 mm, con tubuladura 1x Pg13,5

Datos comerciales

Código de artículo	1460279
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4046356794572
Peso por unidad (incluido el embalaje)	192,52 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	192,52 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Carcasa



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460279>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de acoplamiento
Construcción	B6
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x Pg13,5
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Anchura	43 mm
Altura	77,5 mm
Longitud	73 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable, empuñadura: PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg13,5
---------------------	-----------

Montaje

Indicaciones de montaje	para prensaestopas enteros y medios
-------------------------	-------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Carcasa

1460279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460279>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460279>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Carcasa

1460279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460279>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---