

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack de índices para rotulado



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1401844>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira Zack de índices para rotulado, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enchufar, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 6 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1401844
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2112
Clave de producto	BG2112
GTIN	4017918020583
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,55 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,54 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack de índices para rotulado



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1401844>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	rotulable con CMS
---------------	-------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes sin rotular
------------------	--------------------------------

Rotulación

Número de índices individuales	10
Número de etiquetas individuales por línea	10
Número de tiras de señalización	10
Tecnología de marcado	Plotter

Dimensiones

Anchura	6,30 mm
Altura	3,97 mm
Profundidad	5,50 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PA
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	enchufar
-----------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack de índices para rotulado



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1401844>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack de índices para rotulado



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1401844>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es