

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Carcasa

1460322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460322>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento HEAVYCON B24, con bloqueo longitudinal, altura 80,5 mm, con tubuladura 1x M25, salida de cables recta

Datos comerciales

Código de artículo	1460322
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4046356794756
Peso por unidad (incluido el embalaje)	305,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	300,2 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Carcasa



1460322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460322>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de acoplamiento
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M25
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	82 mm
Longitud	120 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable, empuñadura: PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M25
---------------------	--------

Montaje

Indicaciones de montaje	para prensaestopas enteros y medios
-------------------------	-------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Carcasa


1460322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460322>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Carcasa

1460322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460322>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---