

# HC-B 24-KML-H-O1M32 - Carcasa

1460323

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460323>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento HEAVYCON B24, con bloqueo longitudinal, altura 80,5 mm, con tubuladura 1x M32, salida de cables recta

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1460323       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7AAC        |
| Clave de producto                         | AF7AAC        |
| GTIN                                      | 4046356794763 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 324,5 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 324,5 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

# HC-B 24-KML-H-O1M32 - Carcasa



1460323

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460323>

## Datos técnicos


### Notas

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Generalidades | para insertos de contactos HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
|---------------|---------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa de acoplamiento       |
| Número de salidas de cable | 1                             |
| Tipo de atornillado        | 1x M32                        |
| Salida de cables           | recta                         |
| Prensaestopas Pg           | sin                           |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 43 mm                                                                               |
| Altura                 | 82 mm                                                                               |
| Longitud               | 120 mm                                                                              |

### Datos del material

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Material junta                    | NBR                              |
| Material carcasa                  | Fundición de aluminio a presión  |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris     |
| Material brida de bloqueo         | Acero inoxidable, empuñadura: PA |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
|---------------------|--------|

### Montaje

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | para prensaestopas enteros y medios |
|-------------------------|-------------------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP65              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 24-KML-H-O1M32 - Carcasa


1460323

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460323>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# HC-B 24-KML-H-O1M32 - Carcasa

1460323

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460323>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

# HC-B 24-KML-H-O1M32 - Carcasa

1460323

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460323>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)