

# RC-00000002200 - Carcasa para conector circular



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1592574>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para conector circular, serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Junta plana, apantallado: sí, medida de brida: 25 mm x 25 mm, espesor de pared mín.: 1 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

## Datos comerciales

Código de artículo	1592574
Unidad de embalaje	40 Unidades
Cantidad mínima de pedido	40 Unidades
Clave de venta	ABRAFP
Clave de producto	ABRAFP
GTIN	4046356191623
Peso por unidad (incluido el embalaje)	26,56 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

# RC-00000002200 - Carcasa para conector circular



1592574


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1592574>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	RC
Aplicación	Señal
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M23

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Grosor de pared	> 1 mm

### Carcasa

Medida de brida	25 mm x 25 mm
-----------------	---------------

### Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Piezas torneadas	CuZn
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

### Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal/brida cuadrada (4x Ø 2,7 mm)
-----------------	--


# RC-00000002200 - Carcasa para conector circular

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1592574>



## Dibujos



Dimensiones de montaje

# RC-00000002200 - Carcasa para conector circular



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1592574>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

### ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1592574>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	6f73c5f7-8c18-43e6-aa57-4da9450c9796

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)